



Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 24X27mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 616500 24X27 |
| GTIN | 4018754021840 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| maksimalni \varnothing prstena D_1 maks | 34,3 mm |
| Širina ključa 2 | 27 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni | 38,6 mm |
| maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$ | 16 mm |
| Duljina ključa L | 376 mm |
| Širina ključa 1 | 24 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | kromirana preko nikla |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |

