



## Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 6X7mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

### Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	9,5 mm
Širina ključa 1	6 mm
Duljina ključa L	170 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	10,8 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> maks	7 mm
Širina ključa 2	7 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

