



Garn. dvostranih okastih ključeva, koljenastih, broj ključeva: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	616510 8
GTIN	4018754081097
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

Sadržaj:

Po 1 dvostruki okasti ključ br. 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	616500 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	616500 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	616500 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	616500 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	616500 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	616500 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	616500 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	616500 16X17