

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 14X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

**HOLEX** –s ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materijal:**

**HOLEX** – Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 1	14 mm
Širina ključa 2	15 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	21,5 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	23 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> maks	7,5 mm
Duljina ključa L	159 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke