

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 16X17mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 617950 16X17 |
| GTIN | 4045197441898 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Širina ključa 2 | 17 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni | 25,5 mm |
| Duljina ključa L | 169 mm |
| Širina ključa 1 | 16 mm |
| maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$ | 8 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_1 maks | 24,5 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Položaj ključa | 0 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirani |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Atribut imena proizvoda | kromirani |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |