



## Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 19X22mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

**STAHLWILLE** – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materijal:

**STAHLWILLE** – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

### Tehnički opis

Širina ključa 2	22 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
Širina ključa 1	19 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	32,4 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	29 mm
Duljina ključa L	210 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke