



Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 24X27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	38,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	11 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	35 mm
Širina ključa 2	27 mm
Duljina ključa L	258 mm
Širina ključa 1	24 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke