

**HOLEX****Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 10X11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena $D_2$ maksimalni	21,4 mm
Širina ključa 1	10 mm
maksimalni Ø prstena $D_1$ maks	19,4 mm
Širina ključa 2	11 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	8,5 mm
Duljina ključa L	153 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke