

Garant**NC zabušivač HSS-E-PM br. 112060 u plastičnoj kutiji 90°, TiAlN, tip: 6-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Garnitura NC svrdla u plastičnoj kutiji.

Visokoučinkovit NC zabušivač. Materijal alata izrađen postupkom metalurgije praha **ispunjava visoke zahtjeve** po pitanju vijeka trajanja i preciznosti centriranja. Izrazito velika otpornost na trošenje kod INOX čelika.

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova. **Sa zahvatnom površinom u skladu s DIN 1835-B.**

Sadržaj:

4 NC zabušivač br. 112060.

Sadržaj:

Po 1 NC svrdlo: Vel. 6; 8; 10; 12.

Dio isporuke:

4-dijelni set NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni \varnothing rupe (a ne za općeniti vanjski \varnothing rupe).

Tehnički opis

Nazivni $\varnothing D_c$	6 mm
---------------------------	------

Nazivni $\varnothing D_c$	8 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	10 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	12 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h6
Kut vrha	90 stupanj
Drška	DIN 1835 B s h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtič

Pribor

NC zabušivač HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 12 mm	112060 12
NC zabušivač HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 8 mm	112060 8
NC zabušivač HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 6 mm	112060 6
NC zabušivač HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 10 mm	112060 10