



Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 11X13mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 619200 11X13 |
| GTIN | 4018754021925 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------|
| Širina ključa 2 | 13 mm |
| Širina ključa 1 | 11 mm |
| maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$ | 10 mm |
| maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$ | 9 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni | 24 mm |
| Duljina ključa L | 170 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_1 maks | 21,5 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Standard | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Položaj ključa | 10 stupanj |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | kromirano (ne ljušti se) |
| otvoreni prsten | da |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |