

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 2	32 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	19 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	20,5 mm
Duljina ključa L	297 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1\text{ maks}$	50,4 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2\text{ maksimalni}$	52,4 mm
Širina ključa 1	30 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke