



Radne cipele, crne 36761, O2, EU veličina cipela: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092964 40
GTIN	4042035814876
Razred artikla	06F

Opis

Izvedba:

Radne cipele iz UNI6 serije.

- **Završni materijal od funkcionalne kože u dizajnu saća.**
- **Prozračna unutarnja podstava sa Silver Point.**
- **Izmjenjivi Air Clima Comfort uložak.**
- **Soft-PU/TPU-vanjski potplat, bez klizanja.**
- **Vodootporno i otporno na ogrebotine.**
- **Sanitized® obrađeno.**

Standard:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: O2

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191

Tehnički opis

Razred zaštite	O2
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
EU veličina obuće	40

Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Polucipela