

**Viljuškasto nasadni ključ, širina ključa: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	621500 10
GTIN	4045197480224
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovan, obostrano ista veličina ključa s uskom tolerancijom. Nasadni ključ može se zakretati do 180°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Visina otvora ključa	6,6 mm
Širina otvor ključa	20,7 mm
Duljina ključa	178 mm
Širina ključa	10 mm
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Ø glave	14,8 mm
Pomična glava	180 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik, kromiran
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

