

**Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm), 125×10×20, tip: D64****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 597810 D64 |
| GTIN | 9003170867344 |
| Razred artikla | 53Y |

Opis**Izvedba:**

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom. S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Granulacija | D64 |
| Specifikacija | D64C50B DIAGO W karbid |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Postupak brušenja | Brušenje alata |
| Sredstvo za brušenje | Diamant |

| | |
|--|---------------|
| Oblik | 4A2 |
| Ø ploče D | 125 mm |
| Širina ploče T | 10 mm |
| Atribut imena proizvoda | 125×10×20 |
| Ø prihvata H | 20 mm |
| brusna prevlaka, širina W čeona strana | 5 mm |
| brusna prevlaka, visina X | 2 mm |
| Vrsta proizvoda | Brusni tanjur |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Tvrđi metal (HM) | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |