

**Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm), 100×25×20, tip: D64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597700 D64
GTIN	9003170380126
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.** S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.**

**Upotreba:**

**Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate.** Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

**Tehnički opis**

Granulacija	D64
Specifikacija	D64C50B DIAGO W karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Postupak brušenja	Brušenje alata
Sredstvo za brušenje	Diamant

Oblik	12A2D
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	100×25×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	6 mm
brusna prevlaka, visina X	2 mm
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		