

**Dijamantni poravnjivač s MK0 prihvatom, težina dijamanta: 2,4kt****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao **jednokratni**, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).

S površinama za ključ za jednostavnu demontažu. Jednokratni **višeizrni** poravnjivač sa više individualnih dijamanta.

**Upotreba:**

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zbog kratkog puta stezanja se (slobodna duljina 2×D) izbjegavaju problemi vibriranja. Za ravne profile brusnih ploča za površinsko i vanjsko cilindrično brušenje.<br>

**Tehnički opis**

Tip ispravljača	Višeizrni
Ukupna duljina	42 mm
Težina dijamanta	2,4 kt
za dimenzije brusnih pločica	maksimalno Ø500 mm
Glava Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Ručni poravnjivač

