



Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom, Svrdlo Ø: 6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787060 6
GTIN	4002395353484
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Brušeni vrh **od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama**. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:

- **cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.**
- **Pločice, keramika, mramor, staklo.**
- **Armirani beton.**

Napomena:

- **Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!**
- **Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.**

Drška: SDS Plus

Duljina spirale: 100 mm

ukupna duljina: 160 mm

Tehnički opis

SvrdloØ	6 mm
Duljina spirale	100 mm
ukupna duljina	160 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem

Drška

SDS Plus

Vrsta proizvoda

Višenamjensko svrdlo