



Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala dugačko, Svrdlo Ø: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787045 12
GTIN	9002741045969
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

Duljina spirale	300 mm
ukupna duljina	400 mm
SvrdloØ	12 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo