



## Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo Ø: 5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787047 5
GTIN	9002740000198
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica. Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s nastavcima od 1/4 cola (**E 6,3**).

#### Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

#### Napomena:

**Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!**

### Tehnički opis

SvrdloØ	5 mm
ukupna duljina	100 mm
Duljina spirale	39 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

