

**Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	787040 4
GTIN	9002740008101
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

SvrdloØ	4 mm
ukupna duljina	75 mm
Duljina spirale	39 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo