



Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo Ø: 6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787047 6
GTIN	9002740000204
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica. Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s nastavcima od 1/4 cola (**E 6,3**).

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

ukupna duljina	100 mm
SvrdloØ	6 mm
Duljina spirale	54 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

