



## Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787040 5
GTIN	9002740008118
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

#### Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

#### Napomena:

**Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!**

### Tehnički opis

ukupna duljina	85 mm
Duljina spirale	39 mm
SvrdloØ	5 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo