

**Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 723100 250 |
| GTIN | 4003773039754 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 3,5 mm |
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø | 4,6 mm |
| ukupna duljina | 250 mm |
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 3 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|--|----------------|
| Površina | kromirano |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | ne |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |