

**Garant****Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723510 200
GTIN	4045197501622
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta