

**Snažna kliješta za rezanje, polirana, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 723150 180 |
| GTIN | 4003773022008 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 2,7 mm |
| ukupna duljina | 180 mm |
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø | 3,8 mm |
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 2,2 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Drška | presvučeno plastikom |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |