



## Kliješta za montažu prstena, tip: G1



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 719950 G1     |
| GTIN           | 4003773231066 |
| Razred artikla | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Ravni šiljci; odgovaraju uz provrte prstena. S oprugom za otvaranje; G0 s vijkom za podešavanje.

#### Upotreba:

Za **hvatne prstene** (prstene za vratila bez utora).

#### Standard:

**DIN ISO 5743**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: prsteni za vratila bez utora

ukupna duljina: 140 mm

Ø vrha: 1,3 mm

za Ø vratila: 4 – 7 mm

### Tehnički opis

|   |                              |
|---|------------------------------|
| ukupna duljina                            | 140 mm                       |
| Ø vrha                                    | 1,3 mm                       |
| za Ø vratila                              | 4 – 7 mm                     |
| Standard                                  | DIN ISO 5743                 |
| Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | prsteni za vratila bez utora |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Oblik čeljusti                            | ravno                                 |
| Drška                                     | presvučeno plastikom                  |
| Materijal                                 | Krom-vanadij čelik za visoki učinak   |
| Površina                                  | Fosfatirana kliješta, glava polirana. |
| Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da (vel. G0 s vijkom za podešavanje)  |
| Zamjenjivi vrhovi                         | ne                                    |
| Vrsta proizvoda                           | Kliješta za sigurnosne prstenove      |