



## Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE izolirano uranjanjem, ukupna duljina: 250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723535 250
GTIN	4003773018421
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, **izolirana uranjanjem.**

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,6 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,5 mm
ukupna duljina	250 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta