

Garant**Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723040 200
GTIN	4045197417008
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta