

**Snažna kliješta za rezanje, polirana, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723150 250
GTIN	4003773034063
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

**Upotreba:**

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,5 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,6 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
ukupna duljina	250 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta