



Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip, širina oštrice b: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	660040 10
GTIN	7610733244508
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim i masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. **Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni. Odvojene planparalelne oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta. Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.

Prednost:

- **Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.**
- **Nema Cam-out efekta.**
- **Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.**
- **Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.**
- **Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.**

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 660032

Tehnički opis

Aktivacijski imbus

ne

Debljina oštrice a	1,6 mm
ukupna duljina	300 mm
Oznaka oštrice	6
prolazna oštrica	ne
Duljina cilindričnog dijela	180 mm
Širina oštrice b	10 mm
Vrh oštrice	crna
Seriya	SwissGrip
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Izvedba drške	okrugle
Udarna kapica	ne
Materijal	PB Swiss Tools posebna legura
Materijal ručice	Elastomer
Površina	poniklano i kromirano
Vrsta proizvoda	Odvijači