

**Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723100 140
GTIN	4003773039617
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,1 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	1,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta