



Kliješta za montažu prstena, tip: G4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719950 G4
GTIN	4003773031093
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Ravni šiljci; odgovaraju uz provrte prstena. S oprugom za otvaranje; G0 s vijkom za podešavanje.

Upotreba:

Za **hvatne prstene** (prstene za vratila bez utora).

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: prsteni za vratila bez utora

ukupna duljina: 180 mm

Ø vrha: 1,8 mm

za Ø vratila: 20 – 30 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
za Ø vratila	20 – 30 mm
Ø vrha	1,8 mm
Standard	DIN ISO 5743
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	prsteni za vratila bez utora

Oblik čeljusti	ravno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina	Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da (vel. G0 s vijkom za podešavanje)
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove