

**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 5X160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789000 5X160
GTIN	4002395359431
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda M2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Broj oštrica Z	2
Ø	5 mm
Duljina spirale	100 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

