



## Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom, širina oštrice b: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662500 10
GTIN	4013288107381
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac s **integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

**Tijelo Wera Lasertip** od plemenitog čelika s **vrhom s mikro strukturom**(od veličine 3,5).

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	200 mm
ukupna duljina	312 mm
Širina oštrice b	10 mm
Debljina oštrice a	1,6 mm
Oznaka proizvođača	3334
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

Vrsta proizvoda

Odvijači