



## Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 10mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 662200 10     |
| GTIN           | 4013288003102 |
| Razred artikla | 63H           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

**Tijelo** od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

#### Standard:

**DIN 5265 Form A**

#### Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

### Tehnički opis

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Duljina cilindričnog dijela | 200 mm        |
| Širina oštrice b            | 10 mm         |
| ukupna duljina              | 312 mm        |
| Debljina oštrice a          | 1,6 mm        |
| Vrh oštrice                 | Vrh lasera    |
| Oznaka proizvođača          | 334           |
| Profil progona              | Ravni odvijač |
| Vrsta proizvoda             | Odvijač       |

