



Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4” SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 10X160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789050 10X160
GTIN	4002395366835
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Povećana brzina bušenja zahvaljujući glavama s 4 oštrice. Dvostruko dulji vijek trajanja u odnosu na 2 oštrice. Dizajn velikog volumena s 4 spirale. Oštiri zakrivljeni vrh:

Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Zavarena glava od tvrdog metala s 4 oštrice.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. Dizajn s 4 spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

Tehnički opis

Ø	10 mm
Duljina spirale	100 mm
ukupna duljina	160 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

