



Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran, širina oštrice b: 5,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	663000 5,5
GTIN	7610733064304
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 61478 / VDE 0682-201.

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.

Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	125 mm
Debljina oštrice a	1 mm
Oznaka oštrice	4
ukupna duljina	230 mm
Širina oštrice b	5,5 mm
Serija	Classic VDE

Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijači