



## Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom, širina oštrice b: 8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	660900 8
GTIN	7610733085651
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa. „multicraft“-snažna drška od plastike otporne na udarce (bez kadmija), posebno prikladan za rukovanje, čak i sa zamašćenim rukama.

**Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S planparalelnom stanjenom oštricom. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

#### Prednost:

- **Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.**
- **Nema Cam-out efekta.**
- **Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.**
- **Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.**
- **Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.**

#### Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za oslobađanje čvrstih vijaka itd.

### Tehnički opis

Širina oštrice b	8 mm
Debljina oštrice a	1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela	160 mm

Oznaka oštrice	5
6-kut kao pomoć odvijaču	10 mm
ukupna duljina	270 mm
Seriya	multicraft
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijač