



Male škare za rezanje kabela, izolirane uranjanjem VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	730360 200
GTIN	4003773026952
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručke s **višekomponentnim navlakama**. Izolacija do **1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Glava sa srpolikim oštricama. Ručke prevučene plastikom. Reže glatko i čisto bez uklještenja. Zahvaljujući dvostrukoj oštrici posebno veliko područje rezanja. Ručke **izolirane od uranjanja**. Durch Doppelschneide besonders großer Schneidbereich.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja do Ø	20 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja	70 mm ²
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	izolirano uranjanjem
Pokretanje	mehanički, jednoručno

Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina	kromirano
s oprugom za otvaranje	ne
Vrsta proizvoda	Škare