



Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom, širina oštrice b: 3mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 662500 3 |
| GTIN | 4013288107329 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s **vrhom s mikro strukturom**(od veličine 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ukupna duljina | 161 mm |
| Debljina oštrice a | 0,5 mm |
| Duljina cilindričnog dijela | 80 mm |
| Širina oštrice b | 3 mm |
| Oznaka proizvođača | 3335 |
| Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |

