

**Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom, širina oštrice b: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	662500 4
GTIN	4013288107343
Razred artikla	63H

**Opis****Izvedba:**

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac s **integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

**Tijelo Wera Lasertip** od plemenitog čelika s **vrhom s mikro strukturom**(od veličine 3,5).

**Standard:**

**DIN 5265 Form A**

**Napomena:**

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

**Tehnički opis**

Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Širina oštrice b	4 mm
ukupna duljina	198 mm
Debljina oštrice a	0,8 mm
Oznaka proizvođača	3335
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Odvijači

