



Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662200 4
GTIN	4013288003294
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

Standard:

DIN 5265 Form A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Debljina oštrice a	0,8 mm
Širina oštrice b	4 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
ukupna duljina	198 mm
Vrh oštrice	Vrh lasera
Oznaka proizvođača	335
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

