

**Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom, širina oštrice b: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	662000 10
GTIN	7610733085798
Razred artikla	63E

**Opis****Izvedba:**

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Čvrsta drška „Classic“** od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). **Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S paralelnim plohama vrha. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

**Standard:**

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

**Napomena:**

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	300 mm
Oznaka oštrice	6
Debljina oštrice a	1,6 mm
Duljina cilindričnog dijela	180 mm
Širina oštrice b	10 mm
Serija	Classic
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

