

**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-max, Ø×ukupna duljina: 25X520mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789200 25X520 |
| GTIN | 4002395374335 |
| Razred artikla | 76G |

Opis**Izvedba:****Posebna geometrija ploča od tvrdog metala za dulji vijek trajanja.**

Oštrij vrhovi pod kutom: preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Veliki žlijebovi omogućuju brzo odvođenje velike količine odvojenih čestica, time se smanjuje trenje.

Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

Napomena:

Kod duljine >500 mm izbušiti najmanje 150 mm pilot rupu s kraćim svrdlom (po mogućnosti isti Ø).

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale | 400 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ø | 25 mm |
| ukupna duljina | 520 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Max |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |

