

**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-max, Ø×ukupna duljina: 28X570mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789200 28X570
GTIN	4002395374373
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:****Posebna geometrija ploča od tvrdog metala za dulji vijek trajanja.**

Oštrij vrhovi pod kutom: preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. Veliki žlijebovi omogućuju brzo odvođenje velike količine odvojenih čestica, time se smanjuje trenje.

Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

**Napomena:**

Kod duljine >500 mm izbušiti najmanje 150 mm pilot rupu s kraćim svrdlom (po mogućnosti isti Ø).

**Tehnički opis**

Duljina spirale	450 mm
Ø	28 mm
ukupna duljina	570 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Max
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

