



Škare za rezanje kabela s prijenosom, za kabel Ø: 60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731100 60
GTIN	4003773075172
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža, jer ima dvostruko vođenje.

Upotreba:

Za čisto rezanje aluminijskih i bakrenih kabela (također i niti). Ne koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, tvrdo vučene bakrene vodiče.

Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30%.

Tehnički opis

ukupna duljina	320 mm
za kabel Ø	60 mm
Kapacitet rezanja višezilnih vodiča do	600 mm ²
Zaštita od pritezanja	da
Drška	Višekomponentna navlaka
Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne

Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Vrsta proizvoda	Škare