

LINDSTRÖM

Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava, KW, ukupna duljina: 125mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 726280 125 |
| GTIN | 7314150051335 |
| Razred artikla | 73M |

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ukupna duljina | 125 mm |
| Širina glave | 16 mm |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 0,3 - 1,6 mm |
| Duljina rezne oštrice | 16 mm |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Rezna oštrica | bez oštrice |
| Materijal | Visokoučinkovita legura čelika |
| Oblik glave | ovalno |
| Drška | plastična navlaka |

| | |
|-------------------------|--|
| Postupak izrade | induktivno kaljene oštrice (63 – 65 HRC) |
| Površina | crno brunirano |
| Atribut imena proizvoda | KW |
| s oprugom za otvaranje | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |