



## Elektronička kliješta za rezanje Super Knips<sup>®</sup>, ručke odvodne, KW, ukupna duljina: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726655 125
GTIN	4003773025146
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštrocama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. **Prikladne za ESD.**

#### Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

### Tehnički opis

Širina glave	13,5 mm
ukupna duljina	125 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
Duljina rezne oštrice	9 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice	0,2 - 1 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	KW
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
sa žičanim držačem	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta