

LINDSTRÖM

Elektronička kliješta za rezanje, šiljaste čeljusti, užljebljene, FW, ukupna duljina: 110 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726320 110
GTIN	7314150051021
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Podesiv precizan vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.

Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Širina glave: 10 mm

Duljina rezne oštrice: 10 mm

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø: 0,2 - 1,25 mm

Tehnički opis

Širina glave	10 mm
ukupna duljina	110 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,25 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
električna izolacija	EGB/ESD
Rezna oštrica	FW

Materijal	Visokoučinkovita legura čelika
Oblik glave	šiljasto, užlijebljeno
Drška	Plastične prevlake za drške
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta