

**Plosnato dljeto, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	740500 125
GTIN	4049002000614
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** protiv rascjepavanja dljeta.

**Standard:**

**DIN 6453.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

**Tehnički opis**

Širina noža	18 mm
ukupna duljina	125 mm
Težina	150 g
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala